

# AP-349

プラスチック製

## 耐熱樹脂取手 HEAT-RESISTANT RESIN PULL




### オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能な樹脂取手 Resin pull usable with autoclaves (high-pressure steam sterilizers)




AP-349-4

#### 特徴 Feature

- オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な機器に最適な取手です。
- AP-183-4 と取付けに互換性があります。
- 耐熱性・耐薬品性に優れています。
- ねじ部は黄銅製インサート金具を使用
- Perfect as pull on equipment requiring autoclave (high-pressure steam sterilizer) sterilization.
- Interchangeable with AP-183-4
- Superior heat and chemical resistance.
- Threads use brass inserts



#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質: 取手・おわんワッシャー / ポリフェニルサルホン(PPSU) インサートナット / 快削黄銅(C3604BD) ねじ / ステンレス</li> <li>● 耐熱温度: 180℃</li> <li>● 荷重たわみ温度: 204℃</li> </ul>
用途	● 医療機器・測定器・計測機器
納期	● 標準在庫品
備考	● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Pull, bowl-shaped washers: Polyphenyl sulfone (PPSU) Insert nuts: Free-cutting brass (C3604BD) Screws: Stainless steel</li> <li>● Heat-resistant temperature: 180℃</li> <li>● Deflection temperature under load: 204℃</li> </ul>
Specific-use	● Medical equipment, measurement instrumentation/equipment
Remarks	● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

#### 特注品取付け金具のご案内

着脱が容易に行える取付け金具も制作します。



ナイラッチを引くだけ

簡単に外れます

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-349-4		20	04584

●: RoHS 10指令対応品

▲: RoHS 10指令に対応可能です。