




LE-151R-F-1-1-12V




鍵違い Key differences




LE-151R-F-1-1
裏面(Rear)


※本製品の受金具は、丸棒タイプをご使用ください。
受金具は製作します。お問合せください。
※Please use the round bar type for the metal
fittings for this product.



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



〔サイド押え板〕
Side holding plate



通常位置 (電気制御) Normal position (electric control)	常時 施錠位置 Always-locked position	常時 解錠位置 Always-unlocked position
 丸マーク Circle mark	 丸マーク Circle mark	 丸マーク Circle mark

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-151R-F-1-1-12V		1,030	50358
LE-151R-F-1-1-24V		1,030	50359

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- ラッチ式平面ハンドル A-151R-F-1-1をアクチュエーター LE-150(1499ページ)で施解錠を行います。
 - 電気錠システム LE-840(1454ページ)と組合せてご使用ください。
 - 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
-
- Lock and unlock Latch Type Flush Handle A-151R-F-1-1 with Actuator LE-150 (page 1499).
 - Use in combination with Electric Lock System LE-840 (page 1454).
 - Even if left unenergized, can be secured or unsecured by the lock in an emergency. Locking/unlocking by a key can be done.

仕様

- 材 質：
本体／亜鉛合金(ZDC)
アクチュエーター LE-150カバー／
ポリプロピレン(PP/G35%)
- 表面仕上：本体／サチライトクロムめっき
(MZCr)
- 動作時間：約0.5秒～1.0秒以内
- 付 属 品：アクチュエーター、
アクチュエータープレート、
セットバー、サイド押え板、
サイド押え板用ビス4本、キー2本
- 使用周囲温度：0～+50℃(氷結しないこと)

用途

- 特装車・建機・鉄道車両・バス

納期

- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Specifications

- **Material:**
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Actuator LE-150cover: Polypropylene (PP/G35%)
- **Finish:** Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
- **Operating time:** Within 0.5~1.0 sec.
- **Accessories:** Actuator, actuator plate, set bar, side holding plate and four screws, two keys
- **Ambient temperature:** 0°C to +50°C
(non-condensing)


Specific

- Specially equipped vehicles, construction machinery, trains, buses

Remarks

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (page 1438) to the sliding parts.

取付け方法
Installation method



1. 穴明けされたパネルに本体をセットし、取付けビスで固定してください。※取付けビスは付属されておりません。
2. アクチュエーターを組込んだプレートをセットし、付属のビスで固定してください。
3. 付属のビスで、サイド押え板で本体を固定してください。
4. アクチュエーターのセットバーを本体の回転カムに接続し、作動を確認します。

1. Place the main unit on the panel and secure it with the mounting screws. (Mounting screws are not included)
2. Install plate mounted with the actuator using the included screw.
3. Use included screws to fasten main body with side holding plate.
4. Connect set bar on actuator to rotating cam on main body, and check operation.